


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4051.105

## Lampada da lavoro a LED

Stato: 22/06/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4051.105 - Lampada da lavoro a LED per WS 540

Per il montaggio sul piano di lavoro, con dispositivo di bloccaggio.



## Caratteristiche

Codice prodotto	AS 4051.105
Descrizione prodotto	Per il montaggio sul piano di lavoro, con dispositivo di bloccaggio.
Vantaggi	<p>Illuminazione chiara, priva di abbagliamento e sfarfallio, omogenea e priva di ombre</p> <p>La temperatura di colore selezionabile tra bianco caldo, neutro e naturale favorisce la concentrazione e riduce i sintomi di affaticamento</p> <p>Eccellente fedeltà cromatica e contrasto elevato</p> <p>Braccio bilanciato a molla, in alluminio, con testa snodata 3D, per il posizionamento orientabile e regolabile della sorgente luminosa</p>
Dati tecnici	<p>Braccio basculante: lunghezza 970 mm</p> <p>Resa cromatica: 94 – 98 Ra</p> <p>Angolo del fascio: 100°</p>
Materiale	<p>Contentore portalamпада: alluminio</p> <p>Controllo abbagliamento: Macrolon</p>
Parti incluse nella fornitura	<p>Lampada da lavoro a LED</p> <p>Materiale di fissaggio</p>
Potenza nominale assorbita	26 W
Lunghezza cavo di connessione	3 m
Possibilità di collegamento	Presca (CEE 7/16) con adattatore AC
Tipo lampada	84 SMD LED

# Caratteristiche

Classe di isolamento	III (SELV)
Flusso luminoso	2.930 lm
Adatto per nr. d'ord.	4051.100
Range temperatura di esercizio	-10 °C...40 °C
Tensione nominale di esercizio	110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Dimensioni	Larghezza: 545 mm Altezza: 90 mm Profondità: 35 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	2,5 kg
Peso lordo	4,2 kg
Codice tariffa doganale	94054990
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36629090
Descrizione prodotto	Lampada da lavoro LED per WS 540, dimmerabile, 230 V/50 Hz