Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

T INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES



AS 4051.105 - Lampada da lavoro a LED per WS 540

Per il montaggio sul piano di lavoro, con dispositivo di bloccaggio.







Caratteristiche

Codice prodotto	AS 4051.105
Descrizione prodotto	Per il montaggio sul piano di lavoro, con dispositivo di bloccaggio.
Vantaggi	Illuminazione chiara, priva di abbagliamento e sfarfallio, omogenea e priva di ombre La temperatura di colore selezionabile tra bianco caldo, neutro e
	naturale favorisce la concentrazione e riduce i sintomi di affaticamento
	Eccellente fedeltà cromatica e contrasto elevato
	Braccio bilanciato a molla, in alluminio, con testa snodata 3D, per il posizionamento orientabile e regolabile della sorgente luminosa
Dati tecnici	Braccio basculante: lunghezza 970 mm
	Resa cromatica: 94 – 98 Ra
	Angolo del fascio: 100°
Materiale	Contenitore portalampada: alluminio
	Controllo abbagliamento: Macrolon
Parti incluse nella fornitura	Lampada da lavoro a LED
	Materiale di fissaggio
Potenza nominale assorbita	26 W
Lunghezza cavo di connessione	3 m
Possibilità di collegamento	Presa (CEE 7/16) con adattatore AC
Tipo lampada	84 SMD LED

© Rittal 2025

Caratteristiche

Classe di isolamento	III (SELV)
Flusso luminoso	2.930 lm
Adatto per nr. d'ord.	4051.100
Range temperatura di esercizio	-10 °C40 °C
Tensione nominale di esercizio	110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Dimensioni	Larghezza: 545 mm
	Altezza: 90 mm
	Profondità: 35 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	2.5
Peso lordo	4.2
Codice tariffa doganale	94054990
EAN	4028177957466
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36629090

© Rittal 2025 3