


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.105

Lampada da lavoro a LED

Stato: 4/04/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.105 - Lampada da lavoro a LED per WS 540

Per il montaggio sul piano di lavoro, con dispositivo di bloccaggio.



Caratteristiche

Codice prodotto	AS 4051.105
Descrizione prodotto	Per il montaggio sul piano di lavoro, con dispositivo di bloccaggio.
Vantaggi	<p>Illuminazione chiara, priva di abbagliamento e sfarfallio, omogenea e priva di ombre</p> <p>La temperatura di colore selezionabile tra bianco caldo, neutro e naturale favorisce la concentrazione e riduce i sintomi di affaticamento</p> <p>Eccellente fedeltà cromatica e contrasto elevato</p> <p>Braccio bilanciato a molla, in alluminio, con testa snodata 3D, per il posizionamento orientabile e regolabile della sorgente luminosa</p>
Dati tecnici	<p>Braccio basculante: lunghezza 970 mm</p> <p>Resa cromatica: 94 – 98 Ra</p> <p>Angolo del fascio: 100°</p>
Materiale	<p>Contenitore portalamпада: alluminio</p> <p>Controllo abbagliamento: Macrolon</p>
Parti incluse nella fornitura	<p>Lampada da lavoro a LED</p> <p>Materiale di fissaggio</p>
Potenza nominale assorbita	26 W
Lunghezza cavo di connessione	3 m
Possibilità di collegamento	Presse (CEE 7/16) con adattatore AC
Tipo lampada	84 SMD LED

Caratteristiche

Classe di isolamento	III (SELV)
Flusso luminoso	2.930 lm
Adatto per nr. d'ord.	4051.100
Range temperatura di esercizio	-10 °C...40 °C
Tensione nominale di esercizio	110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Dimensioni	Larghezza: 545 mm Altezza: 90 mm Profondità: 35 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	2,5 kg
Peso lordo	4,2 kg
Codice tariffa doganale	94054990
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36629090
Descrizione prodotto	Lampada da lavoro LED per WS 540, dimmerabile, 230 V/50 Hz