


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.544 Puntalino

Stato: 14/04/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.544 - Puntalino In bobina

Con collare in plastica.

Caratteristiche

Codice prodotto	AS 4051.544
Descrizione prodotto	Con collare in plastica.
Dati tecnici	Resistenza al calore fino a 105 °C
Materiale	Rame elettrolitico (E-Cu) con zincatura galvanica Collare in plastica: polipropilene
Colore	bianco
Lunghezza	10 mm
AWG	20
Diametro interno	2,9 mm
Per sezione trasversale	0,5 mm ²
Colore DIN	sì
Multinorm	sì
Nota	Con certificazione UL in combinazione con i relativi utensili, come ad esempio le macchine crimpatrici automatiche.
Formato di consegna	In bobina
Confezione	4.000 pz.
Peso netto	4 kg
Codice tariffa doganale	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Descrizione prodotto	Puntalino 0,5 mm ² x 10 mm AWG 20

Approvazioni

Approvazioni

UL + C-UL (listed)