



# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4051.605 Puntalino

Stato: 28/06/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4051.605 - Puntalino In bobina

Con collare in plastica.

## Caratteristiche

Codice prodotto	AS 4051.605
Descrizione prodotto	Con collare in plastica.
Dati tecnici	Resistenza al calore fino a 105 °C
Materiale	Rame elettrolitico (E-Cu) con zincatura galvanica Collare in plastica: polipropilene
Colore	blu
Lunghezza	10 mm
AWG	14
Diametro interno	4,2 mm
Per sezione trasversale	2,5 mm <sup>2</sup>
Colore DIN	sì
Nota	Con certificazione UL in combinazione con i relativi utensili, come ad esempio le macchine crimpatrici automatiche.
Norme	AEH DIN 46228
Formato di consegna	In bobina
Confezione	3.000 pz.
Peso netto	3 kg
Codice tariffa doganale	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Descrizione prodotto	Puntalino 2,5 mm <sup>2</sup> x 10 mm AWG 14

# Approvazioni

---

Approvazioni

UL + C-UL (listed)