

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.612

Puntalino

Stato: 23/02/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

AS 4051.612 - Puntalino sfuso

Con collare in plastica.

Caratteristiche

Codice prodotto	AS 4051.612
Descrizione prodotto	Con collare in plastica.
Dati tecnici	Resistenza al calore fino a 105 °C
Materiale	Rame elettrolitico (E-Cu) con zincatura galvanica Collare in plastica: polipropilene
Colore	bianco
Lunghezza	10 mm
AWG	20
Diametro interno	2,6 mm
Per sezione trasversale	0,5 mm ²
Colore DIN	sì
Nota	Con certificazione UL in combinazione con i relativi utensili, come ad esempio le macchine crimpiatrici automatiche. Per una consulenza personalizzata, contattate il vostro consulente Rittal.
Norme	AEH DIN 46228
Formato di consegna	Sfuso
Confezione	500 pz.
Peso netto	0,5
Codice tariffa doganale	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Descrizione prodotto	Puntalini per assemblaggio fili, 0,5 mm ² , bianchi, sfusi, 10 mm

Approvazioni

Approvazioni

UL + C-UL (listed)

UR