

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.647 Puntalino

Stato: 8/05/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.647 - Puntalino sfuso

Con collare in plastica.

Caratteristiche

| | |
|-------------------------|---|
| Nr. d'ord. | AS 4051.647 |
| Descrizione prodotto | Con collare in plastica. |
| Dati tecnici | Resistenza al calore fino a 105 °C |
| Materiale | Rame elettrolitico (E-Cu) con zincatura galvanica Collare in plastica: polipropilene |
| Colore | nero |
| Lunghezza | 10 mm |
| AWG | 16 |
| Diametro interno | 3,5 mm |
| Per sezione trasversale | 1,5 mm ² |
| Colore DIN | sì |
| Nota | Con certificazione UL in combinazione con i relativi utensili, come ad esempio le macchine crimpatrici automatiche. Per una consulenza personalizzata, contattate il vostro consulente Rittal. |
| Norme | AEH DIN 46228 |
| Adatto per nr. d'ord. | 4051.205 4051.210 |
| Formato di consegna | Sfuso (10 confezioni da 100 pezzi) |
| Confezione | 1.000 pz. |
| Peso netto | 1 |
| Peso lordo | 0.14 |
| Codice tariffa doganale | 85369010 |
| EAN | 4028177815841 |

Caratteristiche

| | |
|------------|----------|
| ETIM 9 | EC000005 |
| ETIM 8 | EC000005 |
| ECLASS 8.0 | 36659290 |

Approvazioni

| | |
|--------------|--------------------------|
| Approvazioni | UL + C-UL (listed) UR |
|--------------|--------------------------|