

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4051.719 Puntalino

Stato: 26/06/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4051.719 - Puntalino sfuso

Con collare in plastica.

## Caratteristiche

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Codice prodotto         | AS 4051.719   |
| Descrizione prodotto    | Con collare in plastica.  |
| Dati tecnici            | Resistenza al calore fino a 105 °C  |
| Materiale               | Rame elettrolitico (E-Cu) con zincatura galvanica<br>Collare in plastica: polipropilene   |
| Colore                  | azzurro   |
| Lunghezza               | 12 mm   |
| AWG                     | 18  |
| Diametro interno        | 2,8 mm  |
| Colore DIN              | sì  |
| Nota                    | Con certificazione UL in combinazione con i relativi utensili, come ad esempio le macchine crimpatrici automatiche.<br>Per una consulenza personalizzata, contattate il vostro consulente Rittal. |
| Norme                   | AEH DIN 46228   |
| Formato di consegna     | Sfuso   |
| Confezione              | 500 pz.   |
| Peso netto              | 0,5   |
| Codice tariffa doganale | 85369010  |
| ETIM 9                  | EC000005  |
| ETIM 8                  | EC000005  |
| ECLASS 8.0              | 36659290  |
| Descrizione prodotto    | Puntalini per assemblaggio cavi, 0,75 mm <sup>2</sup> , azzurri, sfusi, 12 mm   |

# Approvazioni

---

Approvazioni

UL + C-UL (listed)

UR