

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4052.007

## Cacciaviti

Stato: 7/07/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4052.007 - Cacciaviti senza isolamento

Cacciavite ergonomico, per un minore sforzo nell'utilizzo.



## Caratteristiche

Codice prodotto	AS 4052.007
Esecuzione	per viti con intaglio
Descrizione prodotto	Cacciavite ergonomico, per un minore sforzo nell'utilizzo.
Vantaggi	Impugnatura con protezione anti-rotolamento e chiara indicazione della misura delle viti Punta brunita di colore nero per una maggiore precisione e adattabilità Maggiore coppia e minor sforzo grazie all'impugnatura ergonomica
Materiale	Lama: lega al cromo-molibdeno-vanadio Parte interna impugnatura: plastica dura Impugnatura: plastica morbida altamente flessibile
Colore	Maniglia: antracite e Rittal Power Pink
Diametro lama	5 mm
Lunghezza lama	150 mm
Lama (larghezza x spessore)	5,5 x 1 mm
Punta tipo	SL
Diametro impugnatura	33 mm
Lunghezza impugnatura	101 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	0,08 kg

# Caratteristiche

---

Peso lordo	0,085 kg
Codice tariffa doganale	82054000
ETIM 9	EC000144
ETIM 8	EC000158
ECLASS 8.0	21040406
Descrizione prodotto	Cacciavite non isolato taglio 5,5X1

---