

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4052.007

Cacciaviti

Stato: 14/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



AS 4052.007 - Cacciaviti senza isolamento

Cacciavite ergonomico, per un minore sforzo nell'utilizzo.



Caratteristiche

Codice prodotto	AS 4052.007
Esecuzione	per viti con intaglio
Descrizione prodotto	Cacciavite ergonomico, per un minore sforzo nell'utilizzo.
Vantaggi	Impugnatura con protezione anti-rollio e chiara indicazione della misura delle viti Punta brunita di colore nero per una maggiore precisione e adattabilità Maggiore coppia e minor sforzo grazie all'impugnatura ergonomica
Materiale	Lama: lega al cromo-molibdeno-vanadio Parte interna impugnatura: plastica dura Impugnatura: plastica morbida altamente flessibile
Colore	Maniglia: antracite e Rittal Power Pink
Diametro lame	5 mm
Lunghezza lame	150 mm
Lama (larghezza x spessore)	5,5 x 1 mm
Punta tipo	SL
Diametro impugnatura	33 mm
Lunghezza impugnatura	101 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	0.08

Caratteristiche

Peso lordo 0.085

Codice tariffa doganale 82054000

EAN 4028177807068

ETIM 9 EC000144

ETIM 8 EC000158

ECLASS 8.0 21040406