


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4052.014

Cacciaviti

Stato: 19/06/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4052.014 - Cacciaviti senza isolamento

Cacciavite ergonomico, per un minore sforzo nell'utilizzo.



Caratteristiche

Codice prodotto	AS 4052.014
Esecuzione	per viti con intaglio
Descrizione prodotto	Cacciavite ergonomico, per un minore sforzo nell'utilizzo.
Vantaggi	Impugnatura con protezione anti-rotazione e chiara indicazione della misura delle viti Punta brunita di colore nero per una maggiore precisione e adattabilità Maggiore coppia e minor sforzo grazie all'impugnatura ergonomica
Materiale	Lama: lega al cromo-molibdeno-vanadio Parte interna impugnatura: plastica dura Impugnatura: plastica morbida altamente flessibile
Colore	Maniglia: antracite e Rittal Power Pink
Diametro lama	7 mm
Lunghezza lama	175 mm
Lama (larghezza x spessore)	8 x 1,2 mm
Punta tipo	SL
Diametro impugnatura	39 mm
Lunghezza impugnatura	112 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	0,13 kg

Caratteristiche

Peso lordo	0,138 kg
Codice tariffa doganale	82054000
ETIM 9	EC000144
ETIM 8	EC000158
ECLASS 8.0	21040406
Descrizione prodotto	Cacciavite non isolato taglio 8X1,2