Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





AS 4052.014 Cacciaviti

Stato: 9/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



AS 4052.014 - Cacciaviti senza isolamento

Cacciavite ergonomico, per un minore sforzo nell'utilizzo.



Caratteristiche

| AS 4052.014 per viti con intaglio Cacciavite ergonomico, per un minore sforzo nell'utilizzo. Impugnatura con protezione anti-rollio e chiara indicazione della misura delle viti Punta brunita di colore nero per una maggiore precisione e |
|---|
| Cacciavite ergonomico, per un minore sforzo nell'utilizzo. Impugnatura con protezione anti-rollio e chiara indicazione della misura delle viti |
| Impugnatura con protezione anti-rollio e chiara indicazione della misura delle viti |
| misura delle viti |
| Punta brunita di colore pero per una maggiore precisione e |
| adattabilità |
| Maggiore coppia e minor sforzo grazie all'impugnatura ergonomica |
| Lama: lega al cromo-molibdeno-vanadio |
| Parte interna impugnatura: plastica dura |
| Impugnatura: plastica morbida altamente flessibile |
| Maniglia: antracite e Rittal Power Pink |
| 7 mm |
| 175 mm |
| 8 x 1,2 mm |
| SL |
| 39 mm |
| 112 mm |
| 1 pz. |
| 0.13 |
| |

© Rittal 2025 2

Caratteristiche

| Peso lordo | 0.138 |
|-------------------------|---------------|
| Codice tariffa doganale | 82054000 |
| EAN | 4028177807082 |
| ETIM 9 | EC000144 |
| ETIM 8 | EC000158 |
| ECLASS 8.0 | 21040406 |

© Rittal 2025 3