## Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





# AS 4052.018 Cacciaviti

Stato: 14/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



### AS 4052.018 - Cacciaviti senza isolamento

Cacciavite ergonomico, per un minore sforzo nell'utilizzo.





### Caratteristiche

Codice prodotto	AS 4052.018
Esecuzione	per viti con intaglio
Descrizione prodotto	Cacciavite ergonomico, per un minore sforzo nell'utilizzo.
Vantaggi	Impugnatura con protezione anti-rollio e chiara indicazione della misura delle viti
	Punta brunita di colore nero per una maggiore precisione e adattabilità
	Maggiore coppia e minor sforzo grazie all'impugnatura ergonomica
Materiale	Lama: lega al cromo-molibdeno-vanadio
	Parte interna impugnatura: plastica dura
	Impugnatura: plastica morbida altamente flessibile
Colore	Maniglia: antracite e Rittal Power Pink
Diametro lame	5 mm
Lunghezza lame	25 mm
Lama (larghezza x spessore)	5,5 x 1 mm
Punta tipo	SL
Diametro impugnatura	21 mm
Lunghezza impugnatura	60 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	0.03

© Rittal 2025 2

### Caratteristiche

Peso lordo	0.036
Codice tariffa doganale	82054000
EAN	4028177807099
ETIM 9	EC000144
ETIM 8	EC000158
ECLASS 8.0	21040406

© Rittal 2025 3