

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4052.018

Cacciaviti

Stato: 27/05/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4052.018 - Cacciaviti senza isolamento

Cacciavite ergonomico, per un minore sforzo nell'utilizzo.



Caratteristiche

| | |
|-----------------------------|---|
| Codice prodotto | AS 4052.018 |
| Esecuzione | per viti con intaglio |
| Descrizione prodotto | Cacciavite ergonomico, per un minore sforzo nell'utilizzo. |
| Vantaggi | Impugnatura con protezione anti-rotazione e chiara indicazione della misura delle viti Punta brunita di colore nero per una maggiore precisione e adattabilità Maggiore coppia e minor sforzo grazie all'impugnatura ergonomica |
| Materiale | Lama: lega al cromo-molibdeno-vanadio Parte interna impugnatura: plastica dura Impugnatura: plastica morbida altamente flessibile |
| Colore | Maniglia: antracite e Rittal Power Pink |
| Diametro lame | 5 mm |
| Lunghezza lame | 25 mm |
| Lama (larghezza x spessore) | 5,5 x 1 mm |
| Punta tipo | SL |
| Diametro impugnatura | 21 mm |
| Lunghezza impugnatura | 60 mm |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 0,03 kg |

Caratteristiche

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Peso lordo | 0,036 kg |
| Codice tariffa doganale | 82054000 |
| ETIM 9 | EC000144 |
| ETIM 8 | EC000158 |
| ECLASS 8.0 | 21040406 |
| Descrizione prodotto | Cacciavite non isolato taglio 5,5X1 |