

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4052.018

Cacciaviti

Stato: 15/02/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

# AS 4052.018 - Cacciaviti senza isolamento

Cacciavite ergonomico, per un minore sforzo nell'utilizzo.



## Caratteristiche

Codice prodotto	AS 4052.018
Esecuzione	per viti con intaglio
Descrizione prodotto	Cacciavite ergonomico, per un minore sforzo nell'utilizzo.
Vantaggi	Impugnatura con protezione anti-rollio e chiara indicazione della misura delle viti Punta brunita di colore nero per una maggiore precisione e adattabilità Maggior coppia e minor sforzo grazie all'impugnatura ergonomica
Materiale	Lama: lega al cromo-molibdeno-vanadio Parte interna impugnatura: plastica dura Impugnatura: plastica morbida altamente flessibile
Colore	Maniglia: antracite e Rittal Power Pink
Diametro lame	5 mm
Lunghezza lame	25 mm
Lama (larghezza x spessore)	5,5 x 1 mm
Punta tipo	SL
Diametro impugnatura	21 mm
Lunghezza impugnatura	60 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	0.03

## Caratteristiche

---

Peso lordo 0.036

---

Codice tariffa doganale 82054000

---

EAN 4028177807099

---

ETIM 9 EC000144

---

ETIM 8 EC000158

---

ECLASS 8.0 21040406