## Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





# AS 4052.102 Cacciaviti

Stato: 16/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



#### AS 4052.102 - Cacciaviti con isolamento

Con impugnatura lunga e sottile e punta con isolamento "slim" non rimovibile per operare in spazi ristretti.



#### Caratteristiche

Codice prodotto	AS 4052.102
Esecuzione	Isolato 1000 V
	per viti con intaglio
Descrizione prodotto	Con impugnatura lunga e sottile e lama ad alte prestazioni provvista di isolamento a ingombro ridotto.
Vantaggi	Impugnatura ergonomica per l'applicazione di una forza minima Impugnatura con protezione anti-rollio e chiara indicazione della misura delle viti
	Punta brunita di colore nero per una maggiore precisione e adattabilità
	Impugnatura e isolamento fino al 30% e al 50% più sottili rispetto a utensili simili
	Maggiore coppia e minor sforzo grazie all'impugnatura ergonomica
Materiale	Lama: lega al cromo-molibdeno-vanadio
	Parte interna impugnatura: plastica dura
	Impugnatura: plastica morbida altamente flessibile
Colore	Maniglia: antracite e Rittal Power Pink
Diametro lame	3,5 mm
Lunghezza lame	100 mm
Lama (larghezza x spessore)	3,5 x 0,6 mm
Punta tipo	SL

© Rittal 2025

### Caratteristiche

Diametro impugnatura	25 mm
Lunghezza impugnatura	105 mm
Norme	IEC 60 900
Confezione	3 pz.
Codice tariffa doganale	82054000
EAN	4028177807211
ETIM 9	EC000144
ETIM 8	EC000158
ECLASS 8.0	21040406

© Rittal 2025 3