

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4052.104

## Cacciaviti

Stato: 13/02/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))



FRIEDHELM LOH GROUP

# AS 4052.104 - Cacciaviti con isolamento

Con impugnatura lunga e sottile e punta con isolamento "slim" non rimovibile per operare in spazi ristretti.

## Caratteristiche

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Codice prodotto             | AS 4052.104  |
| Esecuzione                  | Isolato 1000 V<br>per viti con intaglio  |
| Descrizione prodotto        | Con impugnatura lunga e sottile e lama ad alte prestazioni provvista di isolamento a ingombro ridotto.   |
| Vantaggi                    | Impugnatura ergonomica per l'applicazione di una forza minima<br>Impugnatura con protezione anti-rollo e chiara indicazione della misura delle viti<br>Punta brunita di colore nero per una maggiore precisione e adattabilità<br>Impugnatura e isolamento fino al 30% e al 50% più sottili rispetto a utensili simili<br>Maggiore coppia e minor sforzo grazie all'impugnatura ergonomica |
| Materiale                   | Lama: lega al cromo-molibdeno-vanadio<br>Parte interna impugnatura: plastica dura<br>Impugnatura: plastica morbida altamente flessibile  |
| Colore                      | Maniglia: antracite e Rittal Power Pink  |
| Diametro lame               | 4 mm   |
| Lunghezza lame              | 100 mm   |
| Lama (larghezza x spessore) | 4 x 0,8 mm   |
| Punta tipo                  | SL   |
| Diametro impugnatura        | 25 mm  |
| Lunghezza impugnatura       | 105 mm   |
| Norme                       | IEC 60 900   |
| Confezione                  | 3 pz.  |
| Peso netto                  | 0.135  |

## Caratteristiche

---

Codice tariffa doganale 82054000

---

EAN 4028177807228

---

ETIM 9 EC000144

---

ETIM 8 EC000158

---

ECLASS 8.0 21040406