Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





AS 4052.106 Cacciaviti

Stato: 5/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



AS 4052.106 - Cacciaviti con isolamento

Con impugnatura lunga e sottile e punta con isolamento "slim" non rimovibile per operare in spazi ristretti.

Caratteristiche

Codice prodotto	AS 4052.106
Esecuzione	Isolato 1000 V per viti con intaglio
Descrizione prodotto	Con impugnatura lunga e sottile e lama ad alte prestazioni provvista di isolamento a ingombro ridotto.
Vantaggi	Impugnatura ergonomica per l'applicazione di una forza minima Impugnatura con protezione anti-rollio e chiara indicazione della misura delle viti Punta brunita di colore nero per una maggiore precisione e
	adattabilità Impugnatura e isolamento fino al 30% e al 50% più sottili rispetto a utensili simili Maggiore coppia e minor sforzo grazie all'impugnatura ergonomica
Materiale	Lama: lega al cromo-molibdeno-vanadio Parte interna impugnatura: plastica dura Impugnatura: plastica morbida altamente flessibile
Colore	Maniglia: antracite e Rittal Power Pink
Diametro lame	5,5 mm
Lunghezza lame	125 mm
Lama (larghezza x spessore)	5,5 x 1 mm
Punta tipo	SL
Diametro impugnatura	27 mm
Lunghezza impugnatura	115 mm
Norme	IEC 60 900
Confezione	3 pz.
Codice tariffa doganale	82054000

© Rittal 2025

2

Caratteristiche

EAN	4028177807235
ETIM 9	EC000144
ETIM 8	EC000158
ECLASS 8.0	21040406

© Rittal 2025 3