

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4052.107

Cacciaviti

Stato: 12/01/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

AS 4052.107 - Cacciaviti con isolamento

Con impugnatura lunga e sottile e punta con isolamento "slim" non rimovibile per operare in spazi ristretti.

Caratteristiche

| | |
|-----------------------------|---|
| Codice prodotto | AS 4052.107 |
| Esecuzione | Isolato 1000 V per viti con intaglio |
| Descrizione prodotto | Con impugnatura lunga e sottile e lama ad alte prestazioni provvista di isolamento a ingombro ridotto. |
| Vantaggi | Impugnatura ergonomica per l'applicazione di una forza minima Impugnatura con protezione anti-rollio e chiara indicazione della misura delle viti Punta brunita di colore nero per una maggiore precisione e adattabilità Impugnatura e isolamento fino al 30% e al 50% più sottili rispetto a utensili simili Maggiore coppia e minor sforzo grazie all'impugnatura ergonomica |
| Materiale | Lama: lega al cromo-molibdeno-vanadio Parte interna impugnatura: plastica dura Impugnatura: plastica morbida altamente flessibile |
| Colore | Maniglia: antracite e Rittal Power Pink |
| Diametro lame | 6,5 mm |
| Lunghezza lame | 125 mm |
| Lama (larghezza x spessore) | 6,5 x 1,2 mm |
| Punta tipo | SL |
| Diametro impugnatura | 27 mm |
| Lunghezza impugnatura | 115 mm |
| Norme | IEC 60 900 |
| Confezione | 3 pz. |
| Codice tariffa doganale | 82054000 |

Caratteristiche

| | |
|------------|---------------|
| EAN | 4028177807242 |
| ETIM 9 | EC000144 |
| ETIM 8 | EC000158 |
| ECLASS 8.0 | 21040406 |
