Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





AS 4052.141 Cacciaviti

Stato: 15/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



AS 4052.141 - Cacciaviti con isolamento

Con impugnatura lunga e sottile e punta con isolamento "slim" non rimovibile per operare in spazi ristretti.

Caratteristiche

Codice prodotto	AS 4052.141	
Esecuzione	Isolato 1000 V per +/-	
Descrizione prodotto	Con impugnatura lunga e sottile e lama ad alte prestazioni provvis di isolamento a ingombro ridotto.	
Vantaggi	Impugnatura ergonomica per l'applicazione di una forza minima Impugnatura con protezione anti-rollio e chiara indicazione della misura delle viti Punta brunita di colore nero per una maggiore precisione e adattabilità Impugnatura e isolamento fino al 30% e al 50% più sottili rispetto a utensili simili	
	Maggiore coppia e minor sforzo grazie all'impugnatura ergonomica	
Materiale	Lama: lega al cromo-molibdeno-vanadio Parte interna impugnatura: plastica dura Impugnatura: plastica morbida altamente flessibile	
Colore	Maniglia: antracite e Rittal Power Pink	
Diametro lame	4,5 mm	
Lunghezza lame	80 mm	
Punta tipo	Z 1	
Diametro impugnatura	25 mm	
Lunghezza impugnatura	105 mm	
Norme	IEC 60 900	
Confezione	3 pz.	
Codice tariffa doganale	82054000	
EAN	4028177807297	

© Rittal 2025

Caratteristiche

ETIM 9	EC000144	
ETIM 8	EC000144	
ECLASS 8.0	21040406	

© Rittal 2025 3