



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4052.141

Cacciaviti

Stato: 7/05/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4052.141 - Cacciaviti con isolamento

Con impugnatura lunga e sottile e punta con isolamento "slim" non rimovibile per operare in spazi ristretti.

Caratteristiche

Codice prodotto	AS 4052.141
Esecuzione	Isolato 1000 V per +/-
Descrizione prodotto	Con impugnatura lunga e sottile e lama ad alte prestazioni provvista di isolamento a ingombro ridotto.
Vantaggi	Impugnatura ergonomica per l'applicazione di una forza minima Impugnatura con protezione anti-rollio e chiara indicazione della misura delle viti Punta brunita di colore nero per una maggiore precisione e adattabilità Impugnatura e isolamento fino al 30% e al 50% più sottili rispetto a utensili simili Maggiore coppia e minor sforzo grazie all'impugnatura ergonomica
Materiale	Lama: lega al cromo-molibdeno-vanadio Parte interna impugnatura: plastica dura Impugnatura: plastica morbida altamente flessibile
Colore	Maniglia: antracite e Rittal Power Pink
Diametro lame	4,5 mm
Lunghezza lame	80 mm
Punta tipo	Z 1
Diametro impugnatura	25 mm
Lunghezza impugnatura	105 mm
Norme	IEC 60 900
Confezione	3 pz.
Codice tariffa doganale	82054000
ETIM 9	EC000144

Caratteristiche

ETIM 8	EC000144
ECLASS 8.0	21040406
Descrizione prodotto	Cacciavite isolato a croce Z1
