

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4052.142

Cacciaviti

Stato: 22/01/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4052.142 - Cacciaviti con isolamento

Con impugnatura lunga e sottile e punta con isolamento "slim" non rimovibile per operare in spazi ristretti.

Caratteristiche

Codice prodotto	AS 4052.142
Esecuzione	Isolato 1000 V per +/-
Descrizione prodotto	Con impugnatura lunga e sottile e lama ad alte prestazioni provvista di isolamento a ingombro ridotto.
Vantaggi	Impugnatura ergonomica per l'applicazione di una forza minima Impugnatura con protezione anti-rollo e chiara indicazione della misura delle viti Punta brunita di colore nero per una maggiore precisione e adattabilità Impugnatura e isolamento fino al 30% e al 50% più sottili rispetto a utensili simili Maggiore coppia e minor sforzo grazie all'impugnatura ergonomica
Materiale	Lama: lega al cromo-molibdeno-vanadio Parte interna impugnatura: plastica dura Impugnatura: plastica morbida altamente flessibile
Colore	Maniglia: antracite e Rittal Power Pink
Diametro lame	6 mm
Lunghezza lame	100 mm
Punta tipo	Z 2
Diametro impugnatura	27 mm
Lunghezza impugnatura	115 mm
Norme	IEC 60 900
Confezione	3 pz.
Codice tariffa doganale	82054000
EAN	4028177807303

Caratteristiche

ETIM 9 EC000144

ETIM 8 EC000144

ECLASS 8.0 21040406