

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4054.000 Pinza crimpatrice

Stato: 2/04/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4054.000 - Pinza crimpatrice per puntalini

Per la lavorazione di puntalini senza collari isolanti in conformità alla norma DIN 46228, parte 1 e puntalini con collari isolanti secondo DIN 46228, parte 4.



## Caratteristiche

Codice prodotto	AS 4054.000
Esecuzione	radiale
Descrizione prodotto	Per la lavorazione di puntalini senza collari isolanti in conformità alla norma DIN 46228, parte 1 e puntalini con collari isolanti secondo DIN 46228, parte 4.
Vantaggi	Minimo sforzo per i cavi con ampia sezione Compressione elevata e uniforme Matrici contrassegnate per una lavorazione precisa delle sezioni trasversali corrispondenti Nottolino sbloccabile
Materiale	Acciaio specifico per utensili di alta qualità
Superficie	Cromata opaca
Colore	Maniglia: antracite e Rittal Power Pink
Compressione	Crimpatura trapezoidale
Posizione del guidacavi	laterale
Dimensioni	Altezza: 59 mm Lunghezza: 198 mm
AWG	24 - 10
Per sezione trasversale	0,25 - 6 mm <sup>2</sup>

# Caratteristiche

Confezione	1 pz.
Peso netto	0,439 kg
Peso lordo	0,449 kg
Codice tariffa doganale	82032000
ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811
Descrizione prodotto	Crimpatrice manuale 0,25-6 puntali IS.