Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.004

Pinza crimpatrice

Stato: 11/11/2026 (Fonte: www.rittal.com/it-it)

AS 4054.004 - Pinza crimpatrice per puntalini

Per la lavorazione di puntalini senza collari isolanti in conformità alla norma DIN 46228, parte 1 e puntalini con collari isolanti secondo DIN 46228, parte 4.



Caratteristiche

Codice prodotto	AS 4054.004
Esecuzione	assiale
Descrizione prodotto	Per la lavorazione di puntalini senza collari isolanti in conformità alla norma DIN 46228, parte 1 e puntalini con collari isolanti secondo DIN 46228, parte 4.
Vantaggi	Minimo sforzo per i cavi con ampia sezione Compressione elevata e uniforme Matrici contrassegnate per una lavorazione precisa delle sezioni trasversali corrispondenti Nottolino sbloccabile
Materiale	Acciaio specifico per utensili di alta qualità
Superficie	Cromata opaca
Colore	Maniglia: antracite e Rittal Power Pink
Compressione	Crimpatura WM
Posizione del guidacavi	laterale
Dimensioni	Altezza: 68 mm Lunghezza: 256 mm
AWG	8 - 4
Per sezione trasversale	10 - 25 mm²
Confezione	1 pz.

© Rittal 2026

Caratteristiche

Peso netto	0,66 kg
Peso lordo	0,69 kg
Codice tariffa doganale	82032000
ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811
Descrizione prodotto	Crimpatrice manuale 10-25 puntali IS.