


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.020

Punzonatrice idraulica manuale

Stato: 21/04/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.020 - Punzonatrice idraulica manuale

Per la punzonatura di fori rotondi, quadrati e rettangolari.



Caratteristiche

Codice prodotto	AS 4055.020
Esecuzione	con tubo flessibile idraulico e cilindro separato
Descrizione prodotto	Per la punzonatura di fori rotondi, quadrati e rettangolari.
Vantaggi	Maggiore durata degli utensili grazie alla valvola di sovrappressione integrata
Materiale	Alluminio
Parti incluse nella fornitura	Punzonatrice idraulica manuale Vite idraulica Ø 19 mm Vite idraulica Ø 9,5/19 mm Punta HSS Ø 11 mm Set di bussole distanziatrici (3 pezzi) Valigetta in plastica
Azionamento idraulico	Punzonatrice con forma foro rotonda Ø fino a 82 mm Punzonatrice con forma foro rettangolare fino a 46 x 86 mm Forza di punzonatura 75 kN Max. pressione di esercizio 680 bar/9850 psi Punzone quadrato fino a 92 x 92 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	3,4 kg
Peso lordo	3,546 kg
Codice tariffa doganale	84678900
ETIM 9	EC001085

Caratteristiche

ETIM 8	EC001085
ECLASS 8.0	21049046
Descrizione prodotto	Punzonatrice idraulica manuale CAVO
