Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SZ 4127.010 Interruttore di posizione della porta

Stato: 15/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



SZ 4127.010 - Interruttore di posizione della porta

Con accessori di montaggio, con o senza cavo di allacciamento.

Caratteristiche

Codice prodotto	SZ 4127.010
Esecuzione	senza cavo di alimentazione
Nota	Per l'installazione nel VX IT solo in combinazione con l'angolare di montaggio VX per interruttore di posizione della porta
Tensione nominale di tenuta a impulso fase verso fase	6000 V AC
Tensione nominale di isolamento	400 V AC
Possibili installazioni	per lampada a LED per corpo illuminante Standard e Comfort senza interruttore di posizione della porta per condizionatori e scambiatori di calore aria-acqua
Allacciamento elettrico	240 V AC/6 A 125 V AC/8 A 24 V AC/6 A 24 V DC/6 A
Tensione nominale di esercizio	400 V
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 40
Confezione	1 pz.
Peso netto	0.068
Peso lordo	0.076
Codice tariffa doganale	85365019
EAN	4028177497740
E-Number Sweden	E3404494
ETIM 9	EC002626
ETIM 8	EC002626

© Rittal 2025

Caratteristiche

ECLASS 8.0 27189266

Approvazioni

Approvazioni	CQC
	CQC-CCC
	CSA
	UL + C-UL (listed)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità
	Dichiarazione di conformità UK

© Rittal 2025 3