## Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# SZ 4139.140 Corpo illuminante Comfort

Stato: 25/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



## SZ 4139.140 - Corpo illuminante Comfort

Tensione di alimentazione: 100 - 240 V AC 50/60 Hz

#### Caratteristiche

Codice prodotto	SZ 4139.140
Esecuzione	senza interruttore di posizione della porta
Parti incluse nella fornitura	Corpo illuminante Comfort
	Tipo lampada
	Copertura del corpo illuminante
	Materiale di fissaggio
Potenza nominale assorbita	14 W
Ballast	Alimentatore EVG
Possibilità di collegamento	Alimentazione tramite connettore
	Interruttore di posizione della porta
	Cablaggio passante (collegamento di più corpi illuminanti)
Tipo lampada	Lampada fluorescente, attacco G13
Classe di isolamento	I (conduttore di protezione)
Interruttore (tipo)	Interruttore di posizione della porta integrato
Light cover	sì
Tipo di montaggio corpo illuminante	Fissaggio a vite
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	1000 V AC
Tensione nominale di tenuta a impulso fase verso fase	500 V AC
Tensione nominale di isolamento	500 V DC/1s

© Rittal 2025

### Caratteristiche

Possibili installazioni	Profilato orizzontale dal telaio del tetto TS: montaggio diretto Profilo verticale TS e SE: con adattatore angolare TS Profilati SE davanti e dietro il telaio del tetto: con adattatore angolare TS Profilati SE a lato del telaio del tetto: montaggio diretto AE, CM, TP: con squadretta universale AE: con guida per allestimento interno		
Dimensioni	Larghezza: 452 mm Altezza: 117 mm Profondità: 50 mm		
Range temperatura di esercizio	-15 °C45 °C		
Prese di alimentazione	D, Schuko (tipo F, CEE 7/4)		
Range di temperatura stoccaggio	-20 °C70 °C		
Tensione nominale di esercizio	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz		
Variante presa	D, Schuko (tipo F, CEE 7/4)		
Confezione	1 pz.		
Peso netto	1.2		
Peso lordo	1.243		
Codice tariffa doganale	94054990		
EAN	4028177092327		
ECLASS 8.0	27189241		

## Approvazioni

Spiegazioni	Dichiarazione di conformità	
	Dichiarazione di conformità UK	

© Rittal 2025 3