

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 4139.350

## Corpo illuminante Comfort

Stato: 17/01/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)



FRIEDHELM LOH GROUP

# SZ 4139.350 - Corpo illuminante Comfort

Tensione di alimentazione: 100 - 240 V AC 50/60 Hz

## Caratteristiche

|   |  |
|---|--|
| Codice prodotto                                       | SZ 4139.350  |
| Esecuzione  | con interruttore di posizione della porta  |
| Parti incluse nella fornitura                         | Corpo illuminante Comfort<br>Tipo lampada<br>Copertura del corpo illuminante<br>Materiale di fissaggio<br>Interruttore posizione porta |
| Potenza nominale assorbita                            | 30 W   |
| Ballast   | Alimentatore EVG   |
| Possibilità di collegamento                           | Alimentazione tramite connettore<br>Cablaggio passante (collegamento di più corpi illuminanti)   |
| Interruttore posizione porta                          | sì   |
| Tipo lampada  | Lampada fluorescente, attacco G13  |
| Classe di isolamento                                  | I (conduttore di protezione)   |
| Interruttore (tipo)                                   | Interruttore di posizione della porta integrato  |
| Light cover   | sì   |
| Tipo di montaggio corpo illuminante                   | Fissaggio a vite   |
| Rated impulse withstand voltage, phase to earth       | 2000 V AC  |
| Tensione nominale di tenuta a impulso fase verso fase | 1000 V AC  |
| Tensione nominale di isolamento                       | 500 V DC/1s  |

# Caratteristiche

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Possibili installazioni         | Profilato orizzontale dal telaio del tetto TS: montaggio diretto<br>Profilo verticale TS e SE: con adattatore angolare TS<br>Profilati SE davanti e dietro il telaio del tetto: con adattatore angolare TS<br>Profilati SE a lato del telaio del tetto: montaggio diretto |
| Dimensioni                      | Larghezza: 987 mm<br>Altezza: 117 mm<br>Profondità: 50 mm   |
| Range temperatura di esercizio  | -15 °C...45 °C  |
| Prese di alimentazione          | D, Schuko (tipo F, CEE 7/4)   |
| Range di temperatura stoccaggio | -20 °C...70 °C  |
| Tensione nominale di esercizio  | 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz  |
| Variante presa                  | D, Schuko (tipo F, CEE 7/4)   |
| Confezione                      | 1 pz.   |
| Peso netto                      | 2   |
| Peso lordo                      | 2.26  |
| Codice tariffa doganale         | 94054990  |
| EAN                             | 4028177320765   |
| ECLASS 8.0                      | 27189241  |

# Approvazioni

|             |   |
|-------------|---|
| Spiegazioni | Dichiarazione di conformità<br>Dichiarazione di conformità UK |
|-------------|---|