
Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.






SZ 4140.830 Corpo illuminante a LED compatto

Stato: 22/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



SZ 4140.830 - Corpo illuminante a LED compatto

Tensione di alimentazione: 24 V DC



Caratteristiche

Codice prodotto	SZ 4140.830
Vantaggi	Massima compatibilità EMC
	Sicuro grazie all'utilizzo di bassa tensione di alimentazione.
	Risparmio energetico garantito
	Bassa manutenzione, grazie all'impiego di LED
	Possibile collegamento ad un interruttore di posizione della porta
Funzionamento	Cablaggio passante integrato.
	Opzioni di fissaggio universali.
	Fascio luminoso orientabile
Materiale	Corpo illuminante: alluminio estruso
	Copertura lampada: policarbonato (privo di alogeni)
	Terminali lampada: PC-ABS
Colore	Similare RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Corpo illuminante a LED compatto
	Tipo lampada
	Copertura del corpo illuminante
	Materiale di fissaggio
Mounting distance screws	450 mm

© Rittal 2025

Caratteristiche

Possibilità di collegamento	Alimentazione tramite connettore
	Interruttore di posizione della porta Cablaggio passante (collegamento di più corpi illuminanti)
Tipo lampada	LED, bianco
Classe di isolamento	III (SELV)
Interruttore (tipo)	Interruttore di posizione della porta integrato
Light cover	sì
Tipo di montaggio corpo illuminante	Fissaggio a vite Fissaggio a clip Fissaggio a magnete (opzionale)
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	a seconda dell'alimentatore utilizzato
Tensione nominale di tenuta a impulso fase verso fase	a seconda dell'alimentatore utilizzato
Tensione nominale di isolamento	a seconda dell'alimentatore utilizzato
Rated current max DC note	Per il montaggio in serie delle lampade la corrente nominale max. è di 2 Ampere
in CC	0,12 A
Number of LEDs	30
Mounting distance clip/magnet	375 mm
Possibili installazioni	Direttamente al profilato dell'armadio con reticolo di fissaggio da 25 mm Tramite kit di fissaggio magnetico AE: con guida per allestimento interno
Nota	L'impiego è previsto solo negli armadi e nei contenitori chiusi. Se si utilizzano alimentatori non forniti da Rittal, si deve prestare attenzione affinché essi siano certificati per il loro uso di destinazione. Per il montaggio in serie delle lampade la corrente nominale max. è di 2 Ampere
	sì

© Rittal 2025

3

Caratteristiche

Dimensioni	Larghezza: 430 mm Altezza: 32,8 mm Profondità: 20,64 mm
Tensione nominale di esercizio	24 V (DC)
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 20
Confezione	1 pz.
Peso netto	0.37
Peso lordo	0.38
Codice tariffa doganale	94054990
EAN	4028177630147
E-Number Sweden	E4302507
ETIM 9	EC000321
ETIM 8	EC000321
ECLASS 8.0	27189241

Approvazioni

Spiegazioni	Dichiarazione di conformità
	Dichiarazione di conformità UK

© Rittal 2025