

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4309.000

Sbarretta di montaggio

Stato: 28/06/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4309.000 - Sbarretta di montaggio per VX, TS, VX SE, TP, AX

Per il semplice fissaggio di canaline passacavi, supporti per guaine, coperture dai contatti, componenti montati sulla porta, raccolta e fissaggio dei cavi.



Caratteristiche

| | |
|--------------------------------|---|
| Codice prodotto | TS 4309.000 |
| Descrizione prodotto | Per il semplice fissaggio di canaline passacavi, supporti per guaine, coperture dai contatti, componenti montati sulla porta, raccolta e fissaggio dei cavi. |
| Dati tecnici | Forature con \varnothing 4,5 mm con passo meccanico da 25 mm |
| Materiale | Lamiera d'acciaio |
| Superficie | Zincato |
| Parti incluse nella fornitura | Materiale di fissaggio |
| Lunghezza | 390 mm |
| Per porte larghe | 500 mm |
| Opzioni di installazione VX | In porte con larghezza 500 mm |
| Opzioni di installazione VX SE | In porte con larghezza 500 mm In armadi con profondità 400 mm, sul piano di montaggio interno, in combinazione con il profilo adattatore VX |
| Opzioni di installazione AX | In porta con larghezza 500 mm, con chiusura su 3 punti, nella porta con serratura In armadi compatti con larghezza 400 mm e altezza 500 mm, in combinazione con chassis di allestimento interno AX |

Caratteristiche

| | |
|---|--|
| Opzioni di installazione AX in acciaio inox | Nella larghezza del contenitore 400 mm In enclosure height/width 500 mm |
| Opzioni di installazione AX Plastic | In porte con larghezza 500 mm |
| Opzioni di installazione per AX in 3 parti | Nella profondità del contenitore 573 mm |
| Opzioni di installazione TS | In porte con larghezza 500 mm In armadi con larghezza/profondità 400 mm, sul piano di montaggio interno |
| Opzioni di installazione TP | Nell'alzata del pulpito con configurazione in 3 parti, nell'altezza del coperchio, in combinazione con le guide di allestimento interno per TP, armadi compatti HD |
| Opzioni di installazione per zoccolo VX, acciaio inox | Nella profondità dello zoccolo 500 mm, in combinazione con viti esagonali M6 e dadi M6 |
| Adatti per | Tipo di contenitore: VX TS VX SE TP AX AX plastica Armadi compatti da parete AX in 3 parti Larghezza/profondità: 400 mm |
| Adatti per | Sistema zoccolo VX, acciaio inox |
| Confezione | 20 pz. |
| Peso netto | 3,78 kg |
| Peso lordo | 4,1 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 18,68 kg CO2 eq (Cat B) |
| Nota sulla classificazione PCF | Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato |
| Codice tariffa doganale | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ETIM 8 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |

Caratteristiche

Descrizione prodotto

TS Sbarretta trasversale di montaggio, per TS, VX SE, TP, per piano di montaggio interno, per L/P: 400 mm, per larghezza porta,: 500 mm L: 390 mm

Approvazioni

Spiegazioni

PCF-declaration