

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 4315.320**

**Interruttore di posizione della porta**

Stato: 20/12/2025 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SZ 4315.320 - Interruttore di posizione della porta

Con accessori di montaggio, con o senza cavo di allacciamento.

## Caratteristiche

Codice prodotto	SZ 4315.320
Esecuzione	con cavo di allacciamento
Lunghezza	1.000 mm
Tensione nominale di tenuta a impulso fase verso fase	6000 V AC
Tensione nominale di isolamento	400 V AC
Possibili installazioni	per corpo illuminante Standard e Comfort senza interruttore di posizione della porta
Dimensioni	Lunghezza: 1.000 mm
Allacciamento elettrico	240 V AC/6 A 125 V AC/8 A 24 V AC/6 A 24 V DC/6 A
Tensione nominale di esercizio	400 V
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 40
Confezione	1 pz.
Peso netto	0.139
Peso lordo	0.149
Codice tariffa doganale	85365019
EAN	4028177581333
ETIM 9	EC002626
ETIM 8	EC002626
ECLASS 8.0	27189266

# Approvazioni

---

Approvazioni	CQC CQC-CCC
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK

---