


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4315.520

Interruttore di posizione della porta

Stato: 21/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4315.520 - Interruttore di posizione della porta

Con accessori di montaggio, con o senza cavo di allacciamento.

Caratteristiche

Codice prodotto	SZ 4315.520
Esecuzione	con cavo di allacciamento
Lunghezza	600 mm
Tensione nominale di tenuta a impulso fase verso fase	6000 V AC
Tensione nominale di isolamento	400 V AC
Possibili installazioni	per corpo illuminante Standard e Comfort senza interruttore di posizione della porta
Dimensioni	Lunghezza: 600 mm
Allacciamento elettrico	240 V AC/6 A 125 V AC/8 A 24 V AC/6 A 24 V DC/6 A
Tensione nominale di esercizio	400 V
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 40
Confezione	1 pz.
Peso netto	0.119
Peso lordo	0.124
Codice tariffa doganale	85365019
EAN	4028177581357
ETIM 9	EC002626
ETIM 8	EC002626
ECLASS 8.0	27189266

Approvazioni

Approvazioni

CQC
CQC-CCC

Spiegazioni

Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK