
Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SZ 4315.550 Interruttore di posizione della porta

Stato: 26/10/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



SZ 4315.550 - Interruttore di posizione della porta

Con accessori di montaggio, con o senza cavo di allacciamento.

Caratteristiche

| Codice prodotto | SZ 4315.550 |
|---|---|
| Esecuzione | con cavo di allacciamento |
| Lunghezza | 600 mm |
| Tensione nominale di tenuta a impulso fase verso fase | 6000 V AC |
| Tensione nominale di isolamento | 400 V AC |
| Possibili installazioni | per corpo illuminante Standard e Comfort senza interruttore di posizione della porta |
| Dimensioni | Lunghezza: 600 mm |
| Allacciamento elettrico | 240 V AC/6 A 125 V AC/8 A 24 V AC/6 A 24 V DC/6 A |
| Tensione nominale di esercizio | 400 V |
| Grado di protezione IP secondo IEC 60 529 | IP 40 |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 0.115 |
| Peso lordo | 0.122 |
| Codice tariffa doganale | 85365019 |
| EAN | 4028177501461 |
| ETIM 9 | EC002626 |
| ETIM 8 | EC002626 |
| ECLASS 8.0 | 27189266 |
| | |

© Rittal 2025

Approvazioni

Approvazioni CQC

CQC-CCC

CSA

UL + C-UL (listed)

UR

© Rittal 2025 3