

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4315.710

Interruttore di posizione della porta

Stato: 16/12/2025 (Fonte: ittal.com/it-it)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 4315.710 - Interruttore di posizione della porta

Con accessori di montaggio, con o senza cavo di allacciamento.

Caratteristiche

Codice prodotto	SZ 4315.710
Esecuzione	con cavo di allacciamento
Lunghezza	600 mm
Tensione nominale di tenuta a impulso fase verso fase	6000 V AC
Tensione nominale di isolamento	400 V AC
Possibili installazioni	per corpo illuminante compatto
Dimensioni	Lunghezza: 600 mm
Allacciamento elettrico	240 V AC/2,5 A 125 V AC/2,5 A 24 V AC/2,5 A 24 V DC/2,5 A
Tensione nominale di esercizio	400 V
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 40
Confezione	1 pz.
Peso netto	0.11
Peso lordo	0.139
Codice tariffa doganale	85365019
EAN	4028177581371
E-Number Sweden	E3404495
ETIM 9	EC002626
ETIM 8	EC002626
ECLASS 8.0	27189266

Approvazioni

Approvazioni	CQC CQC-CCC
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK
