

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 4596.000

## Sbarretta di montaggio

Stato: 22/05/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 4596.000 - Sbarretta di montaggio per VX, TS, VX SE, TP, AX

Per il semplice fissaggio di canaline passacavi, supporti per guaine, coperture dai contatti, componenti montati sulla porta, raccolta e fissaggio dei cavi.



## Caratteristiche

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Codice prodotto                | TS 4596.000   |
| Descrizione prodotto           | Per il semplice fissaggio di canaline passacavi, supporti per guaine, coperture dai contatti, componenti montati sulla porta, raccolta e fissaggio dei cavi.  |
| Dati tecnici                   | Forature con Ø 4,5 mm con passo meccanico da 25 mm  |
| Materiale                      | Lamiera d'acciaio   |
| Superficie                     | Zincato   |
| Parti incluse nella fornitura  | Materiale di fissaggio  |
| Lunghezza                      | 490 mm  |
| Per porte larghe               | 600 mm  |
| Opzioni di installazione VX    | In porte con larghezza 600 mm   |
| Opzioni di installazione VX SE | In porte con larghezza 600 mm<br>In armadi con larghezza/profondità 500 mm, sul piano di montaggio interno  |
| Opzioni di installazione AX    | In porta con larghezza 600 mm, con chiusura su 3 punti, nella porta con serratura<br>In armadi compatti con larghezza 500 mm e altezza 600 mm, in combinazione con chassis di allestimento interno AX |

# Caratteristiche

|   |  |
|---|--|
| Opzioni di installazione AX in acciaio inox           | Nella larghezza del contenitore 500 mm<br>Nell'altezza del contenitore 600 mm  |
| Opzioni di installazione AX Plastic                   | In porte con larghezza 600 mm  |
| Opzioni di installazione per AX in 3 parti            | Nella profondità del contenitore di 673 mm o nella larghezza del pannello a parete   |
| Opzioni di installazioni PC                           | In porte con larghezza 600 mm  |
| Possibili installazioni IW                            | In porte con larghezza 600 mm  |
| Opzioni di installazione TS                           | In porte con larghezza 600 mm<br>In armadi con larghezza/profondità 500 mm, sul piano di montaggio interno   |
| Opzioni di installazione per zoccolo VX, acciaio inox | Nella profondità dello zoccolo 600 mm, in combinazione con viti esagonali M6 e dadi M6   |
| Adatti per  | Tipo di contenitore: VX<br>TS<br>VX SE<br>PC<br>IW<br>AX<br>AX plastica<br>Armadi compatti da parete AX in 3 parti<br>Larghezza/profondità: 500 mm |
| Adatti per  | Sistema zoccolo VX, acciaio inox   |
| Confezione  | 20 pz.   |
| Peso netto  | 4,06 kg  |
| Peso lordo  | 5,1 kg   |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)                               | 23,32 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Nota sulla classificazione PCF                        | Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato                               |
| Codice tariffa doganale                               | 73269098   |
| ETIM 9  | EC002620   |
| ETIM 8  | EC002620   |
| ECLASS 8.0  | 27189261   |

# Caratteristiche

---

Descrizione prodotto

TS Sbarretta trasversale di montaggio, per TS, VX SE, TP, per piano di montaggio interno, per L/P: 500 mm, per larghezza porta,: 600 mm L: 490 mm

# Approvazioni

---

Spiegazioni

PCF-declaration