

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 4599.000

# Sbarretta di montaggio

Stato: 28/06/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 4599.000 - Sbarretta di montaggio per VX, TS, VX SE, TP, AX

Per il semplice fissaggio di canaline passacavi, supporti per guaine, coperture dai contatti, componenti montati sulla porta, raccolta e fissaggio dei cavi.



## Caratteristiche

Codice prodotto	TS 4599.000
Descrizione prodotto	Per il semplice fissaggio di canaline passacavi, supporti per guaine, coperture dai contatti, componenti montati sulla porta, raccolta e fissaggio dei cavi.
Dati tecnici	Forature con Ø 4,5 mm con passo meccanico da 25 mm
Materiale	Lamiera d'acciaio
Superficie	Zincato
Parti incluse nella fornitura	Materiale di fissaggio
Lunghezza	890 mm
Per porte larghe	1.000 mm
Opzioni di installazione VX	In porte con larghezza 1000 mm
Opzioni di installazione AX	In armadi compatti con altezza 1000 mm, in combinazione con chassis di allestimento interno AX
Opzioni di installazione AX in acciaio inox	Nell'altezza del contenitore 1000 mm
Opzioni di installazione TS	In porte con larghezza 1000 mm

# Caratteristiche

Adatti per	Tipo di contenitore: VX TS AX
Confezione	20 pz.
Peso netto	9,3 kg
Peso lordo	9,42 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	41,87 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Descrizione prodotto	TS Sbarretta trasversale di montaggio, per TS, VX SE, TP, per larghezza porta: 1000 mm L: 890 mm

# Approvazioni

Spiegazioni	PCF-declaration
-------------	-----------------