

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4599.200

Sbarretta di montaggio

Stato: 7/05/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4599.200 - Sbarretta di montaggio per VX, TS, VX SE, TP, AX

Per il semplice fissaggio di canaline passacavi, supporti per guaine, coperture dai contatti, componenti montati sulla porta, raccolta e fissaggio dei cavi.



Caratteristiche

Codice prodotto	TS 4599.200
Descrizione prodotto	Per il semplice fissaggio di canaline passacavi, supporti per guaine, coperture dai contatti, componenti montati sulla porta, raccolta e fissaggio dei cavi.
Dati tecnici	Forature con Ø 4,5 mm con passo meccanico da 25 mm
Materiale	Lamiera d'acciaio
Superficie	Zincato
Parti incluse nella fornitura	Materiale di fissaggio
Lunghezza	700 mm
Per porte larghe	760 mm
Opzioni di installazione AX	In porte con larghezza 760 mm, con chiusura a filo
Opzioni di installazione AX in acciaio inox	Nella larghezza della porta 760 mm, con chiusura a leva, in combinazione con listello forato della porta
Adatti per	Tipo di contenitore: AX Larghezza/profondità: 760 mm
Confezione	20 pz.
Peso netto	7,24 kg

Caratteristiche

Peso lordo	7,28 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	27,7 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Descrizione prodotto	VX 20 Sbarre Trasversali 760mm

Approvazioni

Spiegazioni	PCF-declaration
-------------	-----------------