### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





## TS 4694.000 Sbarretta di montaggio

Stato: 3/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)




# TS 4694.000 - Sbarretta di montaggio per VX, TS, VX SE, TP, AX

Per il semplice fissaggio di canaline passacavi, supporti per guaine, coperture dai contatti, componenti montati sulla porta, raccolta e fissaggio dei cavi.







#### Caratteristiche

| Codice prodotto                | TS 4694.000  |
|--------------------------------|--|
| Descrizione prodotto           | Per il semplice fissaggio di canaline passacavi, supporti per guaine, coperture dai contatti, componenti montati sulla porta, raccolta e fissaggio dei cavi. |
| Dati tecnici                   | Forature con Ø 4,5 mm con passo meccanico da 25 mm   |
| Materiale                      | Lamiera d'acciaio  |
| Superficie                     | Zincato  |
| Parti incluse nella fornitura  | Materiale di fissaggio   |
| Lunghezza                      | 340 mm   |
| Opzioni di installazione VX    | In armadi con larghezza/profondità 400 mm, sul piano di montaggio esterno  |
| Opzioni di installazione VX SE | In armadi con larghezza/profondità 400 mm, sul piano di montaggio esterno  |
| Opzioni di installazione AX    | In porte con larghezza 400 mm, con chiusura a filo   |
| Opzioni di installazione TS    | In armadi con larghezza/profondità 400 mm, sul piano di montaggio<br>esterno   |
|                                |  |

© Rittal 2025 2

### Caratteristiche

| Opzioni di installazione TP                | Nel pulpito compatto TP e nel basamento per pulpito con profondità 400 mm, in combinazione con le guide di allestimento interno per TP, armadi compatti HD |
|--|--|
| Opzioni di installazione per<br>zoccolo VX | Nella larghezza/profondità dello zoccolo da 400 mm sulle flange<br>dello zoccolo, in combinazione con l'angolare di installazione per<br>zoccolo           |
| Adatti per                                 | Tipo di contenitore: VX<br>TS<br>VX SE<br>TP<br>AX<br>Adatto per larghezza/profondità: 400 mm  |
| Adatti per                                 | Sistema zoccolo VX   |
| Confezione                                 | 20 pz.   |
| Peso netto                                 | 3.2  |
| Peso lordo                                 | 3.52   |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)                    | 13,5 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Nota sulla classificazione PCF             | Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato                                       |
| Codice tariffa doganale                    | 73269098   |
| EAN  | 4028177108110  |
| E-Number Sweden                            | E3465250   |
| ETIM 9                                     | EC002620   |
| ETIM 8                                     | EC002620   |
| ECLASS 8.0                                 | 27189261   |

© Rittal 2025 3