


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4696.000

Sbarretta di montaggio

Stato: 28/06/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4696.000 - Sbarretta di montaggio per VX, TS, VX SE, TP, AX

Per il semplice fissaggio di canaline passacavi, supporti per guaine, coperture dai contatti, componenti montati sulla porta, raccolta e fissaggio dei cavi.



Caratteristiche

Codice prodotto	TS 4696.000
Descrizione prodotto	Per il semplice fissaggio di canaline passacavi, supporti per guaine, coperture dai contatti, componenti montati sulla porta, raccolta e fissaggio dei cavi.
Dati tecnici	Forature con \varnothing 4,5 mm con passo meccanico da 25 mm
Materiale	Lamiera d'acciaio
Superficie	Zincato
Parti incluse nella fornitura	Materiale di fissaggio
Lunghezza	540 mm
Opzioni di installazione VX	In armadi con larghezza/profondità 600 mm
Opzioni di installazione VX SE	In armadi con larghezza/profondità 600 mm, sul piano di montaggio esterno
Opzioni di installazione AX	In porte con larghezza 600 mm, con chiusura a filo In porte con larghezza 600 mm, con chiusura su 3 punti, nella porta battente
Opzioni di installazione AX in acciaio inox	Nelle porte con larghezza 600 mm, montaggio nella porta a battente, in combinazione con il listello forato della porta
Opzioni di installazioni PC	In armadi con larghezza 600 mm, sul piano di montaggio esterno

Caratteristiche

Possibili installazioni IW	In armadi con larghezza/profondità 600 mm, sul piano di montaggio esterno
Opzioni di installazione TS	In armadi con larghezza/profondità 600 mm, sul piano di montaggio esterno
Opzioni di installazione AE	In armadi compatti con larghezza/altezza 600 mm, in combinazione con chassis di allestimento interno AX
Opzioni di installazione TP	Nell'alzata del pulpito con configurazione in 3 parti, nell'altezza del coperchio, in combinazione con le guide di allestimento interno per TP, armadi compatti HD
Opzioni di installazione per zoccolo VX	Nella larghezza/profondità dello zoccolo da 600 mm sulle flange dello zoccolo, in combinazione con l'angolare di installazione per zoccolo
Adatti per	Tipo di contenitore: VX TS VX SE TP PC IW AX AE Larghezza/profondità: 600 mm
Adatti per	Sistema zoccolo VX
Confezione	20 pz.
Peso netto	5,4 kg
Peso lordo	5,78 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	25,64 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

Caratteristiche

Descrizione prodotto

TS Sbarretta trasversale di montaggio, per VX, TS, VX SE, TP, per piano di montaggio esterno, per L/P: 600 mm L: 540 mm

Approvazioni

Spiegazioni

PCF-declaration