
### Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





## SZ 4943.000 Profili a C 30/15 mm

Stato: 27/10/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



# SZ 4943.000 - Profili a C 30/15 mm secondo EN 60 715 per armadi VX, TS, VX SE

Per il montaggio diretto sul profilo orizzontale e/o sul profilo verticale dell'armadio tramite elementi di fissaggio aggiuntivi.





#### Caratteristiche

Codice prodotto	SZ 4943.000
Materiale	Lamiera d'acciaio
Superficie	Zincato
Lunghezza	455 mm
Possibili installazioni	Nel piano di montaggio interno al profilo dell'armadio VX Sul profilo verticale dell'armadio TS, VX SE tramite i dadi a scatto TS 8800.808 o il profilo adattatore per il sistema VX Sul profilo orizzontale dell'armadio VX SE in larghezza in basso e in alto Sul profilo orizzontale dell'armadio VX SE in profondità nella parte inferiore (senza piastra di montaggio) e in alto tramite dado a scatto 8800.808 Al profilato orizzontale TS In larghezza o profondità dell'AX in 3 parti. A seconda della situazione di installazione, la guida deve essere tagliata alla misura desiderata.
Adatti per	Tipo di contenitore: VX TS Armadi compatti da parete AX in 3 parti Adatto per larghezza/profondità: 500 mm

© Rittal 2025 2

### Caratteristiche

Confezione	6 pz.
Peso netto	1.8
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	7,2 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	73269098
EAN	4028177114579
ETIM 9	EC000386
ETIM 8	EC000386
ECLASS 8.0	27400602

© Rittal 2025 3