## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





Stato: 30/10/2025 (Fonte: r ttal.com/it-it)

FRIEDHELM LOH GROUP



## VX 5301.236 - Porta in vetro a due battenti verticali per VX IT

Pareti laterali, divise verticalmente, per VX IT



## Caratteristiche

VX 5301.236
Maneggevolezza e praticità Facile chiusura grazie alle serrature a scatto
Accesso ottimale a tutti i componenti di montaggio
L'apertura è possibile solo agendo tramite elementi di bloccaggio
interni qualora si richieda libero accesso attraverso le porte, ma la
sicurezza dagli accessi non autorizzati è significativamente aumentata
Smontaggio completo dei singoli elementi laterali possibile in
qualsiasi momento senza attrezzi
Lamiera d'acciaio
Verniciatura a polvere
RAL 7035
2 elementi laterali
Profilo di montaggio
6 cerniere
4 chiusure rapide
Materiale di fissaggio
L'accesso attraverso le porte anteriori e posteriori deve essere garantito

© Rittal 2025 2

## Caratteristiche

Adatti per	Tipo di contenitore: VX IT Altezza: = 2.000 mm Profondità: = 1.000 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 20
Materiale di base	Lamiera d'acciaio
Confezione	1 pz.
Peso netto	25
Peso lordo	27.8
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	105,9 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
EAN	4028177955776
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101

© Rittal 2025 3