

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.236

Parete laterale divisa verticalmente

Stato: 2/06/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.236 - Parete laterale divisa verticalmente per VX IT

Pareti laterali, divise verticalmente, per VX IT



Caratteristiche

Codice prodotto	VX 5301.236
Vantaggi	<p>Maneggevolezza e praticità</p> <p>Facile chiusura grazie alle serrature a scatto</p> <p>Accesso ottimale a tutti i componenti di montaggio</p> <p>L'apertura è possibile solo agendo tramite elementi di bloccaggio interni qualora si richieda libero accesso attraverso le porte, ma la sicurezza dagli accessi non autorizzati è significativamente aumentata</p> <p>Smontaggio completo dei singoli elementi laterali possibile in qualsiasi momento senza attrezzi</p>
Materiale	Lamiera d'acciaio
Superficie	Verniciatura a polvere
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	<p>2 pareti laterali</p> <p>Profilo di montaggio</p> <p>6 cerniere</p> <p>4 chiusure rapide</p> <p>Materiale di fissaggio</p>
Indicazioni per il montaggio	L'accesso attraverso le porte anteriori e posteriori deve essere garantito

Caratteristiche

Adatti per	Tipo di contenitore: VX IT Altezza: = 2.000 mm Profondità: = 1.000 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 20
Materiale di base	Lamiera d'acciaio
Confezione	1 pz.
Peso netto	25 kg
Peso lordo	27,8 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	105,9 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	94039910
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101
Descrizione prodotto	VX IT Parete laterale divisa verticalmente 2000x1000