

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.247

Porta in vetro a due battenti verticali

Stato: 8/12/2025 (Fonte: ittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.247 - Porta in vetro a due battenti verticali per VX IT

Pareti laterali, divise verticalmente, per VX IT



Caratteristiche

| | |
|-------------------------------|--|
| Codice prodotto | VX 5301.247 |
| Vantaggi | <p>Maneggevolezza e praticità</p> <p>Facile chiusura grazie alle serrature a scatto</p> <p>Accesso ottimale a tutti i componenti di montaggio</p> <p>L'apertura è possibile solo agendo tramite elementi di bloccaggio interni qualora si richieda libero accesso attraverso le porte, ma la sicurezza dagli accessi non autorizzati è significativamente aumentata</p> <p>Smontaggio completo dei singoli elementi laterali possibile in qualsiasi momento senza attrezzi</p> |
| Materiale | Lamiera d'acciaio |
| Superficie | Verniciatura a polvere |
| Colore | RAL 7035 |
| Parti incluse nella fornitura | 2 elementi laterali Profilo di montaggio 6 cerniere 4 chiusure rapide Materiale di fissaggio |
| Indicazioni per il montaggio | L'accesso attraverso le porte anteriori e posteriori deve essere garantito |
| Adatti per | Tipo di contenitore: VX IT |

Caratteristiche

Grado di protezione IP secondo
IEC 60 529

Materiale di base

Lamiera d'acciaio

Codice tariffa doganale

94039910

EAN

4028177955882

ETIM 9

EC002524

ECLASS 8.0

27182101