



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.287

Setto divisorio, monoblocco, a inserzione

Stato: 1/06/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.287 - Setto divisorio, monoblocco, a inserzione per VX IT

Setto divisorio per VX IT. Per l'installazione ad innesto e aggancio fra due armadi VX IT.



Caratteristiche

Codice prodotto	VX 5301.287
Descrizione prodotto	Installazione ad innesto e aggancio fra due armadi montati in batteria. Nella zona angolare sinistra e destra è presente, rispettivamente, un foro con Ø 40 mm per il passaggio di fasci di cavi, tubazioni ecc. I fori possono essere richiusi con i tappi di copertura forniti in dotazione.
Vantaggi	Facilmente inseribile a scatto
Materiale	Lamiera d'acciaio, zincata
Parti incluse nella fornitura	Paratia 2 tappi di copertura
Adatti per	Tipo di contenitore: VX IT Altezza: = 2.200 mm Profondità: = 1.000 mm
Indicazioni per il montaggio	Per l'inserimento del setto divisorio è necessario uno spazio di 3 mm
Nota	Utilizzare i giunti di accoppiamento esterno, 3 mm Non utilizzabile in combinazione con una guarnizione di accoppiamento Qualsiasi guarnizione esistente deve essere rimossa prima dell'installazione

Caratteristiche

Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 20 (con tappi di protezione montati)
Confezione	1 pz.
Peso netto	29 kg
Peso lordo	29,5 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	112,4 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	94039910
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27189234
Descrizione prodotto	VX IT Setto divisorio 2200x1000 slide-in