


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



VX\_IT 5301.300

Setto divisorio, monoblocco, a  
inserzione

Stato: 20/05/2025 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX\_IT 5301.300 - Setto divisorio, monoblocco, a inserzione per VX IT

Setto divisorio per VX IT. Per l'installazione ad innesto e aggancio fra due armadi VX IT.



## Caratteristiche

Nr. d'ord.	VX IT 5301.300
Descrizione prodotto	Installazione ad innesto e aggancio fra due armadi montati in batteria. Nella zona angolare sinistra e destra è presente, rispettivamente, un foro con Ø 40 mm per il passaggio di fasci di cavi, tubazioni ecc. I fori possono essere richiusi con i tappi di copertura forniti in dotazione.
Vantaggi	Facilmente inseribile a scatto
Materiale	Lamiera d'acciaio, zincata
Parti incluse nella fornitura	Paratia 2 tappi di copertura
Adatti per	Tipo di contenitore: VX IT Altezza: = 2.200 mm Profondità: = 1.200 mm
Indicazioni per il montaggio	Per l'inserimento del setto divisorio è necessario uno spazio di 3 mm
Nota	Utilizzare i giunti di accoppiamento esterno, 3 mm Non utilizzabile in combinazione con una guarnizione di accoppiamento Qualsiasi guarnizione esistente deve essere rimossa prima dell'installazione

# Caratteristiche

Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 20 (con tappi di protezione montati)
Confezione	1 pz.
Peso netto	33
Peso lordo	34.5
PCF per pack (cradle-to-gate)	131,4 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Codice tariffa doganale	94039910
EAN	4028177954915
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27189234