
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





Stato: 18/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



VX 5301.315 - Setto divisorio, monoblocco, a inserzione per VX IT

Setto divisorio per VX IT. Per l'installazione ad innesto e aggancio fra due armadi VX IT.



Caratteristiche

| Codice prodotto | VX 5301.315 |
|-------------------------------|--|
| Descrizione prodotto | Installazione ad innesto e aggancio fra due armadi montati in batteria. Nella zona angolare sinistra e destra è presente, rispettivamente, un foro con Ø 40 mm per il passaggio di fasci di cavi, tubazioni ecc. I fori possono essere richiusi con i tappi di copertura forniti in dotazione. |
| Vantaggi | Facilmente inseribile a scatto |
| Materiale | Lamiera d'acciaio, zincata |
| Parti incluse nella fornitura | Paratia 2 tappi di copertura |
| Adatti per | Tipo di contenitore: VX IT Altezza: = 2.450 mm Profondità: = 1.000 mm |
| Indicazioni per il montaggio | Per l'inserimento del setto divisorio è necessario uno spazio di 3 mm |
| Nota | Utilizzare i giunti di accoppiamento esterno, 3 mm Non utilizzabile in combinazione con una guarnizione di accoppiamento Qualsiasi guarnizione esistente deve essere rimossa prima dell'installazione |

© Rittal 2025

Caratteristiche

| Grado di protezione IP secondo IEC 60 529 | IP 20 (con tappi di protezione montati) |
|--|---|
| Confezione | 1 pz. |
| Codice tariffa doganale | 94039910 |
| EAN | 4028177954953 |
| ETIM 9 | EC002525 |
| ECLASS 8.0 | 27189234 |

© Rittal 2025 3