


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.348

Modulo lamiera di fondo per entrata cavi laterale

Stato: 22/05/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.348 - Modulo lamiera di fondo per entrata cavi laterale per VX IT

Su entrambi i lati con apertura regolabile e listelli a spazzola. Grazie all'apertura laterale, il modulo lamiera di fondo può essere equipaggiato anche con cavi precablati.

Caratteristiche

Codice prodotto	VX 5301.348
Descrizione prodotto	Su entrambi i lati con apertura regolabile e listelli a spazzola. Grazie all'apertura laterale, il modulo lamiera di fondo può essere equipaggiato anche con cavi precablati.
Materiale	Lamiera modulare: Lamiera d'acciaio Listello a spazzola: plastica secondo UL 94-HB, priva di alogeni
Superficie	Lamiera modulare: zincata
Parti incluse nella fornitura	Materiale di fissaggio
Indicazioni per il montaggio	La combinazione di più moduli del fondo è necessaria per chiudere completamente il fondo del VX IT Il modulo lamiera di fondo può essere utilizzato in sostituzione di altri moduli del fondo profondi 237,5 mm
Nota	I moduli lamiera di fondo con listello a spazzola non sono idonei per applicazioni con grado di protezione secondo IEC 60 529
Adatti per	Tipo di contenitore: VX IT Larghezza: = 800 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	2 kg
Peso lordo	2,36 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	9 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	94039910
ETIM 9	EC002620

Caratteristiche

ECLASS 8.0

27189261

Descrizione prodotto

VX IT KIT fondo ing.cavi regolabile