


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**VX 5301.423**

**Porta trasparente in alluminio, a un pezzo**

Stato: 13/05/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5301.423 - Porta trasparente in alluminio, a un pezzo per VX IT

Viene applicata successivamente per sostituire la porta degli armadi già allestiti.



## Caratteristiche

Codice prodotto	VX 5301.423
Descrizione prodotto	Per sostituire la porta di armadi già allestiti.
Materiale	Telaio: profilo in alluminio estruso Profilo verticale: alluminio anodizzato Profilo orizzontale: alluminio verniciato Vetro d'ispezione: vetro di sicurezza, spessore 3 mm
Colore	Maniglia Comfort VX, cerniere, profilo orizzontale: RAL 9005 Profilo verticale: argento
Parti incluse nella fornitura	Porta con maniglia Comfort VX per inserto cilindrico con chiusura di sicurezza 3524 E 3 cerniere 180°, montate Materiale di fissaggio
Indicazioni per il montaggio	Per un angolo di apertura della porta di 180° nelle installazioni in batteria è necessaria una cerniera a 180°
Nota	Angolo di apertura della porta max. 240° con armadi stand-alone Angolo di apertura della porta max. 105° con armadi in batteria

# Caratteristiche

Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 55
Adatti per	Tipo di contenitore: VX IT Larghezza: = 800 mm Altezza: = 2.000 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	16,142 kg
Peso lordo	17,2 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	65,5 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Descrizione prodotto	Aluminium glazed door, one-piece for VX IT, to replace existing doors. For enclosure width 800 mm, for enclosure height 2,000 mm, frame: extruded aluminium section