


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.423

Porta trasparente in alluminio, a un pezzo

Stato: 27/06/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.423 - Porta trasparente in alluminio, a un pezzo per VX IT

Viene applicata successivamente per sostituire la porta degli armadi già allestiti.



Caratteristiche

Codice prodotto	VX 5301.423
Descrizione prodotto	Per sostituire la porta di armadi già allestiti.
Materiale	Telaio: profilo in alluminio estruso Profilo verticale: alluminio anodizzato Profilo orizzontale: alluminio verniciato Vetro d'ispezione: vetro di sicurezza, spessore 3 mm
Colore	Maniglia Comfort VX, cerniere, profilo orizzontale: RAL 9005 Profilo verticale: argento
Parti incluse nella fornitura	Porta con maniglia Comfort VX per inserto cilindrico con chiusura di sicurezza 3524 E 3 cerniere 180°, montate Materiale di fissaggio
Indicazioni per il montaggio	Per un angolo di apertura della porta di 180° nelle installazioni in batteria è necessaria una cerniera a 180°
Nota	Angolo di apertura della porta max. 240° con armadi stand-alone Angolo di apertura della porta max. 105° con armadi in batteria

Caratteristiche

Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 55
Adatti per	Tipo di contenitore: VX IT Larghezza: = 800 mm Altezza: = 2.000 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	16,142 kg
Peso lordo	17,2 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	65,5 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Descrizione prodotto	Aluminium glazed door, one-piece for VX IT, to replace existing doors. For enclosure width 800 mm, for enclosure height 2,000 mm, frame: extruded aluminium section