

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.516 Modulo ruote

Stato: 1/02/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

VX 5301.516 - Modulo ruote per VX, VX IT

Per facilitare la movimentazione direttamente nel luogo di utilizzo, anche degli armadi già equipaggiati.

Caratteristiche

Codice prodotto	VX 5301.516
Descrizione prodotto	Per applicazioni mobili, anche per armadi già allestiti. Il modulo con ruote viene avvitato al telaio direttamente sotto il fondo ed è ideale per trasportare gli armadi allestiti su una superficie piana e all'interno degli edifici.
Parti incluse nella fornitura	1 modulo di trasporto con 2 ruote pivotanti 1 modulo di trasporto con 2 ruote di trasporto, fisse Materiale di fissaggio
Dimensioni	Larghezza: 556 mm Altezza: 79 mm Profondità: 203 mm
Indicazioni per il montaggio	Il fondo dell'armadio deve essere accessibile nei punti di fissaggio
Adatti per	Tipo di contenitore: VX: = 600 mm Tipo di contenitore: VX IT
Capacità di carico	Carico massimo ammissibile: statico 15000 N Carico massimo ammissibile: dinamico 10000 N
Nota	La capacità di carico massima ammissibile (dinamica) di 10000 N si riferisce al trasporto su terreno piano.
Confezione	1 pz.
Peso netto	10
Peso lordo	10.3
Codice tariffa doganale	83024900
EAN	4028177952492
E-Number Sweden	E7282570
ETIM 9	EC002621

Caratteristiche

ECLASS 8.0

27189262